

品番：EA546Y-80

品名：φ15- 80mm ベルトレンチ



販売価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 09:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0312ページ		




#### 仕様

メーカー	三木ネツレン	型番	S0915
用途	ビニールパイプ、ランニングパイプ、クロームメッキパイプ・磨棒鋼・衛生器関係	全長	300mm
パイプ外径	15~80mm	ベルト長	500mm
ベルト材質	クロロプレンゴム(ファイバー入)	重量	600g

ゴム製ベルトで傷が付きにくく、パイプの太さ調整も容易

※水、油、その他付着物を取除いてから使用してください。

#### 代替品

	品番 EA546Y-140 コメント φ15-140mm
--	---------------------------------

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.