

品番：EA546Z-41

品名：19x24mm/245-300mm 本管用ラチェットレンチ(伸縮)



販売価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/17 17:20現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0198ページ		



#### 仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	RM-19x24LH
用途	水道管等の本管締付や取り外しに	対辺	19×24mm
ヘッド外径	52mm	ヘッド厚み	56mm
ソケット外径	小さい方:27.0mm 大きい方:33.5mm	全長	245~300mm
重量	870g	ギア数	24歯
送り角	15°	材質	炭素鋼・クロムバナジウム鋼

12ポイント

左右切替式

伸縮自在なスライド式ハンドル

回転方向の切り替えは爪で切り替え出来ます。

本管用延長ソケット(別売)でソケット部を50mm延長できます。

<注意>

- ・使用後に泥などが付着した場合は水道水などで洗い流して下さい。
- ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.