

品番：EA548XE-1

品名：13A-30A パイプ圧着機(手動油圧式)



販売価格	94,100円(税抜) / 103,510円(税込)		
カタログ価格	94,100円(税抜) / 103,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/11/01 08:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-30AHS II
圧着能力	13A~30A	重量(kg)	4.2
適応管	・水道用硬質塩化ビニール管 ・水道用ポリエチレン管	出力	20.6kN(2100kgf)
最高圧力	58.8MPa(600kgf/cm <sup>2</sup> )	ホース長	1000mm
口あき寸法	58mm	材質	鉄
付属品	キャリングケース(鉄製)		
パイプの圧着と復元が可能			
早送り機構・自動芯出し機能付			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.