

品番 : EA550MK-160

品名 : 6本組 [-]ドライバー(精密用/ESD)



販売価格	6,220円(税抜) / 6,842円(税込)		
カタログ価格	6,220円(税抜) / 6,842円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/13 00:26現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0520ページ		



導電性のグリップの為、静電気を逃がします

仕様

メーカー	Wera	型番	※ESCOオリジナルセット品
商品名	1578A ESD	<セット内容>	6本組
刃幅×刃厚(mm)	1.2×0.25、1.5×0.23、1.8×0.30、 2.0×0.40、2.5×0.4、3.0×0.50	軸長(mm)	40、60、80
軸径(mm)	2.0、2.5	ハンドル長(mm)	97
全長(mm)	137、157、177		

静電対策仕様。

ESDの表面電気抵抗は $\geq 10^9 \text{ ohm}$ 以下です。

ブラックポイント刃先仕上げによりネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。

ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。

先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。

空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。

早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。

導電性グリップ

工具袋付

ポケットは透明タイプ、折りたたみ可能、折りたたみの為のパッキンが左右に付いています。

※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.