



品番：EA551E-2

品名：M6 蝶ねじソケット



販売価格	1,450円(税抜) / 1,595円(税込)		
カタログ価格	1,450円(税抜) / 1,595円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/06 03:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0990ページ		



### 仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	ECS-M6
用途	蝶ねじ、蝶ねじボルトの着脱に	適応ネジ径	M6
外径	19mm	六角軸	6.35mm
全長	83mm	重量	55g
最大トルク	47N・m	材質	SCM435

#### 電動・手動兼用タイプ

手では廻し難い蝶ネジを、電動工具等で簡単に廻す事ができます。

13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。

13mm六角部は、脱落防止用ボール付き

ビニールハウス・パイプ車庫の組立・解体、野生動物侵入用電気柵の設置(ガイシの取付け)に

#### <注意>

- ・蝶ネジに合った寸法のソケットを使用して下さい。
- ・保証トルク(47N・m)以内で正しく安全にご使用下さい。
- ・レンチ等に装着しての高所作業は行わないでください。落下する恐れがあります。
- ・過大な荷重を掛けますと六角シャंक部が破損する恐れがあります。
- ・電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
- ・工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.