

品番：EA557AL-1

品名：ドライバーハンドル(打撃可・手元六角付)



販売価格	1,290円(税抜) / 1,419円(税込)		
カタログ価格	1,290円(税抜) / 1,419円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/02 19:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0534ページ		



#### 仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	7755-H
六角対辺	1/4" (6.35mm)	全長	89mm
材質	ハンドル: PP、TPE ボルスター: ステンレス 座金: 炭素鋼	重量	134g

電動ドライバー用ビットが使える差込式ドライバーハンドル

ハンマーで叩ける貫通タイプ

スパナを使って本締めができるボルスター付き

固く締まったネジはハンマーを使い、ドライバーで叩きこむと緩みやすくなります。

力が入るボール形状&エラストマー樹脂ハンドル

マグネット付き

ハンマーで叩く場合は片頭ビットをご使用ください。  
(両頭ビットの場合、とがった先端がハンドル内部を傷つける恐れがあります。)

RoHS2適合品

※ビットは付属していません。

代替品



**品番** EA564AK-1  
**コメント** 仕様をご確認ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.