

品番：EA557AL-1A

品名：ドライバーハンドル(打撃対応・手元六角付)



販売価格	1,520円(税抜) / 1,672円(税込)		
カタログ価格	1,520円(税抜) / 1,672円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/12 12:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	7755-H
全長	99mm	六角対辺	1/4" (6.35mm)
重量	98g	材質	ハンドル: PP、TPE ボルスター: ステンレス 座金: 炭素鋼

電動ドライバー用ビットが使える差替式ドライバーハンドル

スパナを使って本締めができるボルスター付き

ハンマーで叩ける貫通タイプ

固く締まったネジはハンマーを使い、ドライバーで叩き込むと緩みやすくなります。

ハンマーで叩く場合は片頭ビットをご使用ください。(両頭ビットの場合、とがった先端がハンドル内部を傷つける恐れがあります。)

マグネット付き

RoHS2 適合品

※ビットは付属していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

