

品番：EA557AR-10


品名：2本組 [+ -]ドライバー(パワ- G 電工・絶縁)



販売価格	1,440円(税抜)／1,584円(税込)		
カタログ価格	1,440円(税抜)／1,584円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/05/24 21:43現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0219ページ0527ページ		



最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適！



最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適

仕様

メーカー	ESCOオリジナル	入組み点数	2
<セット内容>	(+) #2 (-) 5.0mm	刃厚	(-) 6:0.9mm
軸長	100mm	軸径	6.6mm
全長	198mm	グリップ径	33mm
耐電圧	1000V	生産国	日本
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感			
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状			
最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適			
早回しに便利			
<短絡防止> 最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適です。			
<二重絶縁皮膜> 軸部は二重の絶縁皮膜を施してあるので安全性・耐久性が向上。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.