

品番：EA557AR-100

品名：4.0x100mm [-]ドライバー(パワーG 電工・絶縁)



販売価格	675円(税抜) / 743円(税込)		
カタログ価格	675円(税抜) / 743円(税込)		
在庫数	最新在庫: 197 (2024/05/14 21:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0222ページ0540ページ		



最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適



絶縁被膜(シールド被膜)により短絡防止に最適

最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適

仕様

メーカー	ESCOオリジナル	刃幅×刃厚(mm)	4.0×0.8
軸長	100mm	耐電圧	1000V
安全性と耐久性向上のための2重絶縁被膜			
早回しに便利なパワーグリップ仕様			
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感			
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状			
最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適			
生産国	日本		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.