

品番：EA557AR-3


品名：#3x150mm [+]
ドライバー(パワーG 電工・絶縁)



販売価格	835円(税抜) / 919円(税込)		
カタログ価格	835円(税抜) / 919円(税込)		
在庫数	最新在庫: 26 (2026/07/06 02:16現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0219ページ0517ページ		



最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適！



最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適

仕様

メーカー	ESCOオリジナル	先端	(+) #3
軸長	150mm	耐電圧	1000V
生産国	日本		
安全性と耐久性向上のための2重絶縁被膜			
早回しに便利なパワーグリップ仕様			
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感			
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状			
最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適			
二重絶縁皮膜。軸部は二重の絶縁皮膜を施してあり、安全性・耐久性に優れています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.