

品番：EA557C-3

品名：#3x150mm [+]
ドライバー(クリスタル)



販売価格	740円(税抜) / 814円(税込)		
カタログ価格	740円(税抜) / 814円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/19 20:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



プラスドライバー ねじ規格	小ねじ対応径
1番ねじ	2.9mm以下
2番ねじ	3.5-5mmまで
3番ねじ	6.0-7.5mmまで
4番ねじ	7.5mm以上

※規格外では、ねじの長さやねじの径、
プラスドライバーの構造・材質・このねじの強さに
対応しない場合があります。必ず、
この表を参考とし、ねじの規格を
確認してください。



仕様

メーカー	ESCOオリジナル	先端×軸径	#3×8mm
軸長	150mm		
マグネット付			
耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れたアセテート樹脂を使用したクリスタルハンドル			
生産国	日本		

代替品

	品番 EA557DC-3 コメント 仕様をご確認ください。
--	----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.