

品番 : EA557DM-2

品名 : #2 x100mm [+]
ドライバー(貫通型・木柄)



販売価格	1,300円(税抜) / 1,430円(税込)		
カタログ価格	1,300円(税抜) / 1,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 23:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



プラスドライバー ねじ対応表 中

ねじ規格	対応長さ
1番ネジ	2.9mm以下
2番ネジ	3.5mmまで
3番ネジ	4.2mmまで
4番ネジ	7.5mm以上

※対応長さとは、ねじの長さではなく、ねじの頭部からねじの先端までの長さです。
※プラスドライバーの規格は、ねじの規格と一致していません。
※この表は目安であり、必ずしも対応する長さではありません。



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	180-2x100
先端×軸径(mm)	#2×6.3	軸長(mm)	100
マグネット付			
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。			
握りやすく使いやすい三角断面の木柄ハンドル			

代替品

	品番	EA557AV-2
	コメント	スリット形状ハンドル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.