


品番 : EA557EB-15

品名 : 2.6x15mm セラミックドライバー



販売価格	795円(税抜) / 875円(税込)		
カタログ価格	795円(税抜) / 875円(税込)		
在庫数	最新在庫: 122 (2026/05/25 19:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0507ページ		



仕様

刃幅×刃厚	(-)2.6×0.4mm	全長	105mm
軸長	15mm	軸径	2.5mm
重量	6g	材質	ABS、セラミック
絶縁、非磁性、非導電性、防錆性、耐薬品性、耐摩耗性			
先端のセラミック刃は最大1000℃まで耐えられます。			
磁気を帯びておらず、電磁誘導を起こしません。			
高周波(HF)における渦電流損失がないので、無線回路の調整に最適です。			
はんだ(共晶・銀ろう等)が表面に付着しません。			
フッ化水素酸以外のあらゆる強酸に対して非常に強い耐性があります。			
保護キャップ付			
クリーンルーム対応			
※調整用です。 ねじの締め付け作業には使わないでください。刃先が破損する恐れがあります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

