

品番：EA557WC-100

品名：4本組 ビスブレイクドライバー



販売価格	3,210円(税抜) / 3,531円(税込)		
カタログ価格	3,210円(税抜) / 3,531円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/02 05:11現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0527ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	入組み点数	4
<セット内容>	(+) #1・#2・#3 (-) 6mm	軸径	(+) #1: 5.0mm (+) #2: 6.0mm (+) #3: 7.0mm
刃幅	(-) 6: 6.0mm	軸長	75・100・150mm
材質	刃先: クローム・モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル: PP+TPE		

なめたネジも新しいネジも両方回せる

より喰い付き更になめたネジが外しやすい

靱性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用

高精度ブラックポイント仕上げ

ハンマーで叩ける座金付き

叩いて新たなネジ溝を作り出します

マグネット付き

工具袋付き

※工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

代替品

	<p>品番 EA557WC-110 コメント [+]1・2の2本組</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.