

品番：EA557WC-110

品名：2本組 [+]ブレイクビスドライバーセット



販売価格	1,520円(税抜) / 1,672円(税込)		
カタログ価格	1,520円(税抜) / 1,672円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/02 06:29現在)		
商品入数	1	販売単位	SET
カタログページ	0527ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	No.3980-S1
商品名	ワニドラ	用途	ネジの締付け、なめたネジの取り外しに
仕様	・座金付(貫通柄) ・マグネット付	刃先×軸長	(+)1×75mm (+)2×100mm
軸径	(+)1×75: φ5 (+)2×100: φ6	全長	(+)1×75: 183mm (+)2×100: 219mm
重量	238g	材質	刃先: クロム・モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル: TPE、PP 座金: 炭素鋼 ネジすべり止め液成分: ケイ酸化合物、増粘剤、黒色ペースト
付属品	ネジすべり止め液 (10g)		

なめたネジも新しいネジも両方回せる特殊刃先形状

座金をハンマーで叩き込むことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます。

十字の溝が若干残っているネジであれば効果があります。

ネジ溝が大きく潰れている場合は細かい粒子がネジに喰いつき、なめたネジが回せる摩擦増強剤(ネジすべり止め液)を併用するとより効果が高まります。

力を掛けやすいハンドル形状

高精度ブラックポイント仕上げ

※熱処理をされたネジには使用できません。

代替品



品番 EA557WC-100

コメント [+] $1\cdot 2\cdot 3$,[-]6.0mmの4本組

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.