

品番：EA557WC-33

品名：#2x150mm [+]ビスブレイク電工ドライバー



販売価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
カタログ価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/05 08:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



### 仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	7765(+2×150)
商品名	ビスブレイカードライバー ワニドラ電工	サイズ	(+)#2
全長	248mm	軸長	150mm
軸径	φ6.3mm	材質	刃先:特殊合金鋼 ナット:鉄 ハンドル:TPE 座金:PPガラス繊維入
重量	118g		

なめたネジも新しいネジも両方回せる。

ハンマーで叩くと先端の噛みつき形状がネジに喰らいつき、なめたネジを外すことができます。

電気を通さないガラス繊維入り強化プラスチックの絶縁体座金。

電気工事で扱いやすいハンドル形状。回しやすく、滑りにくく、力が入ります。

ネジ溝が大きく潰れている場合はEA935KX(No.40)ネジすべり止め液と併用するとより効果が高まります。

マグネット付き

RoHS2対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.