

品番 : EA560FA-12

品名 : 4x0.8mm / 75mm [-]ドライバー(チタン合金製)



販売価格	8,070円(税抜)／8,877円(税込)		
カタログ価格	8,070円(税抜)／8,877円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/23 07:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0365ページ		



軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています

仕様

用途	マイナスネジ(すりわり付きねじ)の緩め作業や締め付けに	刃幅×刃厚	(-)4.0×0.8mm
軸長	75mm	重量	40g
材質	チタン合金(Ti-6Al-4V)	硬度	HRC33-43
引張強度	850MPa	伸び率	10%
密度	4.5g/cm ³		

人間工学に基づいたハンドルは、握りやすく快適です。

高硬度で強力なトルク(回転力)を発揮します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.