

品番：EA560KC-7

品名：8.0x1.2mm/175mm [-]ドライバー(絶縁)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,980円(税抜) / 3,278円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,980円(税抜) / 3,278円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 9 (2026/04/09 03:17現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0218ページ                      |      |   |



ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

#### 仕様

|       |                |          |          |
|-------|----------------|----------|----------|
| メーカー  | KNIPEX(クニペックス) | 型番       | 98 20 80 |
| 刃幅×刃厚 | 8.0×1.2mm      | 軸長       | 175mm    |
| 全長    | 295mm          | 非絶縁ブレード長 | 15mm     |
| ハンドル長 | 120mm          | 重量       | 152g     |

1000V絶縁

疲労を軽減し最適な力を伝えられる、手に馴染む二重構造のハンドルです。

置いたときに転がりにくいので安心です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.