

品番：EA560KE-1

品名：#1x 80mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)



販売価格	1,770円(税抜) / 1,947円(税込)		
カタログ価格	1,770円(税抜) / 1,947円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/05/26 10:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0218ページ		



ポジドライブとは
十字の突起をもつ刃が付いたため、ねじの回転がスムーズで、滑りにくく、トルク伝達が可能となります。

1000V絶縁
EN60900
絶縁性能を確保するための特別な設計を採用しています。
絶縁性能を確保するための特別な設計を採用しています。
絶縁性能を確保するための特別な設計を採用しています。

ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	98 25 01
サイズ	PZ#1	軸長	80mm
全長	187mm	刃径	4.5mm
ハンドル長	107mm	非絶縁ブレード長	15mm
重量	58g		

1000V絶縁

疲労を軽減し最適な力を伝えられる、手に馴染む二重構造のハンドルです。

置いたときに転がりにくいので安心です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.