

品番：EA560KE-11

品名：#1x 80mm [Pozidriv]トルクドライバー-(絶縁/先細軸)



販売価格	2,330円(税抜) / 2,563円(税込)		
カタログ価格	2,330円(税抜) / 2,563円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/05/03 07:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0218ページ		



ポジドライブとは
十字穴に交差する形で削が付けられた
刃が刃のことで、回転に対する抵抗が
弱く、トルク伝達を可能とします。

1000V絶縁
EN60900
CAT.1000V
S&S
この製品は、1000V以下の電圧で使用するための安全な絶縁性能を確保しています。絶縁性能を確保するために、絶縁性能を確保するための絶縁性能を確保しています。

先が細くなっているため狭い所での作業に最適です

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	98 25 01 SL
サイズ	PZ#1	軸長	80mm
全長	187mm	ハンドル長	107mm
非絶縁ブレード長	15mm	重量	56g
1000V絶縁			
先端が細くなっているため、奥まった場所にあるネジなどに届き、スムーズに作業できます。			
置いたときに転がりにくいので安心です。			
疲労を軽減し最適な力を伝えられる、手に馴染む二重構造のハンドルです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.