

品番：EA560KE-12

品名：#2x100mm [Pozidriv]ドライバ-(絶縁/先細軸)



販売価格	2,880円(税抜) / 3,168円(税込)		
カタログ価格	2,880円(税抜) / 3,168円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/05/03 07:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0218ページ		



ポジドライブとは  
十字穴に交差する形で削が付けられた  
刃が特徴です。回転に対する抵抗が  
低減している為、トルクが少なく、  
強力なトルク伝達を可能とします。

1000V絶縁  
EN60900  
CA1000V  
EN60900  
この製品は、1000V以下の電圧に使用するための絶縁性能を確保しています。絶縁性能を確保するためには、絶縁性能を確保するための絶縁性能を確保する必要があります。

### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	98 25 02 SL
サイズ	PZ#2	軸長	100mm
全長	212mm	ハンドル長	112mm
非絶縁ブレード長	18mm	重量	90g

1000V絶縁

先端が細くなっているため、奥まった場所にあるネジなどに届き、スムーズに作業できます。

疲労を軽減し最適な力を伝えられる、手に馴染む二重構造のハンドルです。

置いたときに転がりにくいので安心です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.