

品番：EA560PB-2

品名：#2x100mm [+]ドライバー



販売価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
カタログ価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
在庫数	最新在庫：22 (2026/05/26 10:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0519ページ		



仕様

メーカー	PBSWISSTOOLS	型番	PB6190.2-100
先端×軸径	(+)#2×6mm	軸長	100mm
全長	205mm	グリップ太さ(mm)	最大:29、最小:16.5
重量(g)	85	適合ねじ	M3~5
材質	軸:特殊鋼、ハンドル:PB製樹脂		

水や油のついた手で握っても滑りにくくなっています。

力の入れやすいグリップ形状

自動車工場や修理工場、各種メンテナンスの現場で広く使われています。

精密な刃先がねじに最適にフィットします。

大きな溝のあるハンドル形状、ザラザラした表面仕上げで油のついた手でも滑りにくく確実なグリップを約束します。

高品質、耐衝撃性、耐油性、耐ガソリン性

バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。

ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

ハンドル後端は丸くなっており、角が無いので縦方向に強い力がかかる事ができ、結果としてカムアウト現象を防ぎやすくなっています。

ブレードはニッケルクロームメッキ加工されているため、見た目も美しく、錆にも強くなっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.