

品番：EA560PE-520B

品名：90-180mm/6本組 [-]ドライバー

	販売価格12,000円(税抜)／13,200円(税込)			
	カタログ価格12,000円(税抜)／13,200円(税込)			
	在庫数最新在庫: 0 (2026/03/03 18:24現在)			
	商品入数	1	販売単位	組
	カタログページ			



仕様

メーカー	PB SWISS TOOLS	型番	PB38240.H CBB
サイズ	(-)3.5×0.5mm (-)4.0×0.6mm (-)5.5×0.8mm (-)6.5×1.0mm (-)8.0×1.2mm (-)10×1.6mm (6本組)	軸長	3.5×0.5:90mm 4.0×0.6:100mm 5.5×0.8:120mm 6.5×1.0:140mm 8.0×1.2:160mm 10×1.6:180mm
総重量	826g	付属品	壁掛けホルダー
SwissGrip Evoの優れた人間工学により、快適で疲れにくい作業を実現			
グリップの端(お尻の部分)に、ドライバーの先端形状とサイズを表示 ねじの形状・サイズを素早く識別可能です。			
平行な刃先がねじの溝にしっかり密着するため、回す途中で滑ってしまうのを防ぎます。			
最適化されたハンドル形状により、最大限のパワー伝達と圧倒的な高トルクを実現しています。			
滑りにくく、グリップ力があるため、あらゆる状況下で安全かつ正確に使用可能です。			
耐久性に優れています。			
バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。			
ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。			
紙箱仕様			

【SwissGrip Evoの特長】

- ・従来の丸形グリップから、わずかに三角形に近い(トライアングル形状)に改良
- ・グリップ形状により、握ったときに手のひらにしっかりフィットします。
ネジを回すためのトルク伝達率が従来品より約25%も向上しています。
少ない力で、より確実にネジを締める・緩めることができます。

【3層構造(3Kコンポジット)のハイテク素材】

内側(コア):力をしっかり受け止める硬い素材(リサイクル素材)

中間:内側のコアと外側の層を結合する素材

外側(表面):手に吸い付くような滑りにくい柔らかい素材

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.