

品番：EA560PK-121

品名：PZ 2x100mm [Pozidriv]ドライバー



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,940円(税抜) / 2,134円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,940円(税抜) / 2,134円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 12 (2026/05/26 10:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0518ページ                       |      |   |



**ポジドライブとは**  
手動に交換する形で磨き分けられた  
鋼の芯で、滑りに対する抵抗  
が強い。ねじが滑り落ちにくく、  
電気のショート発生を防止します。

～PB SWISS TOOLS社のグリップ～  
• オイル・アクリルに耐性が有り、汚れても  
滑りにくいです。  
• 人間工学に基づいた設計で柔らかく握れ  
ます。


～PB SWISS TOOLS社のグリップ～  
• オイル・アクリルに耐性が有り、汚れても  
滑りにくいです。  
• 人間工学に基づいた設計で柔らかく握れ  
ます。



## 仕様

|  |              |    |              |
|--|--------------|----|--------------|
| メーカー   | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8192.2-100 |
| 手が濡れていても滑らないグリップ   |              |    |              |
| ポジドライブ   |              |    |              |
| 先端×軸径  | #2×6mm       | 軸長 | 100mm        |
| 全長   | 205mm        | 重量 | 72g          |
| グリップエンドには、先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐ選ぶことができます。 |              |    |              |

## 代替品

|  |  |
|--|--|
|  | <b>品番</b> EA560PK-121A<br><b>コメント</b> ハンドルがより使い易い形状に変更 |
|--|--|

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.