

品番：EA560SL-1

品名：#1x 85mm [+]
ドライバー(貫通柄/手元六角)




販売価格	2,100円(税抜)／2,310円(税込)			
カタログ価格	2,100円(税抜)／2,310円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/01 19:34現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0535ページ			



プラスドライバー ねじ対応表 中	
プラスドライバー ねじの種類	おねじの長さ(ねじの長さ)
1番ネジ	2.9mm以下
2番ネジ	3～5mmまで
3番ネジ	5.5～7.5mmまで
4番ネジ	7.5mm以上

※おねじの長さ(ねじの長さ)は、ねじの頭からねじの先までの長さです。
プラスドライバーのねじの長さ(ねじの長さ)は、ねじの頭からねじの先までの長さです。
この表は目安であり、必ずしもこの長さのねじが対応するとは限りません。
必ずしもこの長さのねじが対応するとは限りません。



仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	4632SK-1N
サイズ×軸径(mm)	(+) #1×5.0	サイズ	軸長(L1;mm):85 全長(L2;mm):190
重量(g)	58	手元六角対応	6mm
手元六角付			
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。			
DRALL+グリップを採用した根元六角付き貫通プラスドライバー			
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製			
DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用			

代替品

	品番 EA560E-1
コメント メーカー違い。仕様をご確認ください	

