

品番：EA560SL-2

品名：#2x100mm [+]
ドライバー(貫通柄/手元六角)




販売価格	2,800円(税抜)／3,080円(税込)		
カタログ価格	2,800円(税抜)／3,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/06/01 19:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0535ページ		



プラスドライバー ねじ対応表 中	
プラスドライバー ねじの規格	お取り扱いの長さ
1番ネジ	2.9mm以下
2番ネジ	3～5mmまで
3番ネジ	5.5～7.5mmまで
4番ネジ	7.5mm以上

※お取り扱いには必ず、お取り扱いの長さで作業してください。
（プラスドライバーの規格とねじの規格とが一致しない場合は、
必ずお取り扱いの長さで作業してください。）
この表は目安であり、必ずしもこの長さで作業してください。



仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	4632SK-2N
サイズ×軸径(mm)	(+) #2×6.0	サイズ	軸長(L1;mm):100 全長(L2;mm):215
重量(g)	130	手元六角対応	10mm
手元六角付			
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。			
DRALL+グリップを採用した根元六角付き貫通プラスドライバー			
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製			
DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用			

代替品

	品番 EA560E-2
コメント メーカー違い。仕様をご確認ください	

