


品番：EA560WB-42A

品名：1/4"Hex ドライバーハンドルセット(ラチェット式)



販売価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
カタログ価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/27 02:28現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	Wera	型番	05051535001
商品名	ピストル型 RA-R 1	セット内容	・ラチェット式ピストル型ドライバーハンドル ・(+)ビット×2本 ・ポジビット×2本 ・TORXビット×2本 ・ホルスター
差込六角対応	1/4"	ラチェット式ドライバーハンドル	約111(W)×40(D)×108(H)mm
(+)ビット	#1・#2	ポジビット	#1・#2
TORXビット	T20・T25	ビット六角シャンク	1/4"
ビット全長	25mm	ホルスター	サイズ: 約74×135(H)mm 適合ベルト幅: 約45mm ドライバーハンドル収納部: 上部内寸約50mm、下部内寸約43mm

ワンタッチでビットを脱着できるラピッドアダプター式

ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。

ハンドルグリップ部分を開閉でき、6種類のビットを収納できます。

左右切り替え式。ポジション0でラチェット固定可能

トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。

付属のホルスターはベルトに装着可能です。

ビットは形状とサイズによって色分けされています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.