

品番：EA561KB-3

品名：1.8x0.30x50mm [-]ドライバー(精密用)



販売価格	310円(税抜) / 341円(税込)		
カタログ価格	310円(税抜) / 341円(税込)		
在庫数	最新在庫: 231 (2026/03/31 16:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0506ページ		



ハンドル部は靱性、耐摩耗性に優れています

仕様

メーカー	ESCOオリジナル	刃幅	(-)1.8mm
刃厚	0.30mm	軸径	1.8mm
軸長	50mm	全長	144mm
ブレード材質	クロムバナジウム鋼	生産国	日本

表面処理はブラックポイント仕上でメッキ層の影響をうけにくい高精度仕様

ハンドルは耐油・耐絶縁性・耐衝撃性にすぐれたアセテート樹脂を使用

回転キャップ付きハンドル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.