

品番：EA561M-21

品名：4.0x0.8x150mm [-]ドライバー(細軸)



販売価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
カタログ価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/07/04 19:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0523ページ		



品番	全長(mm)	軸径(mm)	軸長(mm)	軸径
ESKMP-11	210	80	19	2.0
ESKMP-12	210	80	19	2.5
ESKMP-13	210	75	19	2.0
ESKMP-14	210	100	85	4
ESKMP-15	210	100	85	4
ESKMP-16	210	80	85	4
ESKMP-17	210	100	85	5.5
ESKMP-18	210	100	85	5.5
ESKMP-19	210	100	85	5.5
ESKMP-20	210	100	98	4
ESKMP-21	210	100	98	4
ESKMP-22	210	100	98	4
ESKMP-23	210	100	98	5.5
ESKMP-24	210	100	98	5.5
ESKMP-25	210	100	98	5.5
ESKMP-26	210	100	98	5.5
ESKMP-27	210	100	98	5.5

仕様

メーカー	Wera	型番	110005
商品名	335	刃幅×刃厚(mm)	(-)4.0×0.8
軸径(mm)	4.0	軸長(mm)	150
ハンドル長(mm)	98		
先端滑り止め加工			
グリップはプラスチックです。			
軸は丸軸で、マットニッケル製です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.