

品番 : EA561PA-32

品名 : #1x30mm [+]
ドライバー(スタビ[®]-型)



販売価格	1,220円(税抜) / 1,342円(税込)		
カタログ価格	1,220円(税抜) / 1,342円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 23:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0520ページ		



プラスドライバー ねじ対応表 中

プラスドライバー ねじ規格	対応のねじ径
1番径	2.9mm以下
2番径	3 - 5mmまで
3番径	6.3 - 7.9mmまで
4番径	7.9mm以上

※対応のねじ径は、ねじの規格(ISO規格)によるもので、
プラスドライバーの規格(ISO規格)とは異なる場合があります。
また、ねじの規格(ISO規格)による場合、ねじ径の異なる規格(ISO規格)のねじも
対応のねじ径に該当する場合があります。

仕様

メーカー	PBSWISSTOOLS	型番	PB195.1-30
重量	33g	サイズ×軸径(mm)	(+)#1×5.0
軸長(mm)	30	全長(mm)	75
適合ネジ	M2.5-3		
耐衝撃性に優れたグリップ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.