

品番：EA561PA-33

品名：#2x40mm [+]ドライバー(スタビ-型)



販売価格	1,730円(税抜) / 1,903円(税込)		
カタログ価格	1,730円(税抜) / 1,903円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/27 00:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0520ページ		



プラスドライバー ねじ対応表 中

プラスドライバー ねじ規格	対応ねじ規格
1番ネジ	2.9mm以下
2番ネジ	3.5-5.0mm
3番ネジ	6.3-7.0mm
4番ネジ	7.5mm以上

※対応規格は、ドライバーの規格とねじの規格との適合性を示すものであり、必ずしもドライバーの規格とねじの規格が一致するとは限りません。また、ねじの規格は、ねじの規格とドライバーの規格との適合性を示すものであり、必ずしもドライバーの規格とねじの規格が一致するとは限りません。

## 仕様

メーカー	PBSWISSTOOLS	型番	PB195.2-40
重量	48g	サイズ×軸径(mm)	(+)#2×6.0
軸長(mm)	40	全長(mm)	90
適合ネジ	M3-5		
耐衝撃性に優れたグリップ			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.