

品番 : EA562-23

品名 : 1/4"Hex ラチェットハンドル(ピット式)



販売価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
カタログ価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/12/16 22:07現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0544ページ		



仕様

メーカー	ESCOオリジナル	六角対辺	1/4"
送り角	7°	ヘッド厚	20mm
ギア数	52枚	全長	107mm
重量	50g		

ストレートタイプ

左右切替式

狭いスペースでもスムーズにネジを回せます。

52枚のギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもロスなく容易に作業ができます。

握りやすく、力の入れやすいハンドル形状

ピットは脱着のしやすい溝付

複数の歯で噛みあう構造の為、高トルクにも耐えられる設計

代替品

	品番 EA562-5
	コメント



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.