

品番：EA564AH-116

品名：# 3x7.0mm [+ -]ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ(ﾗﾁｬｯﾄ式・電工型)



販売価格	1,300円(税抜) / 1,430円(税込)		
カタログ価格	1,300円(税抜) / 1,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/03 10:58現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0530ページ		



仕様

メーカー	ESCOオリジナル	ビット	(+)#3×(-)7mm
ビット全長	125mm	ラチェットハンドル	95mm
差込六角対辺	1/4"		
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。			
ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません			
山数60のギアを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!			
ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易			
左右切替式			
ビットはマグネット付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.