

品番：EA564AH-123

品名：2.5mm [Hexagon]ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ(ﾗﾁｬｯﾄ式・電工型)

	販売価格		810円(税抜)／ 891円(税込)	
	カタログ価格		810円(税抜)／891円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 2 (2026/02/22 06:48現在)	
	商品入数	1	販売単位	St
	カタログページ	0530ページ		



仕様

メーカー	ESCOオリジナル	ビット	2.5mm
ビット全長	125mm	ラチェットハンドル	95mm
差込六角対辺	1/4"		
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可			
ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません			
山数60のギアを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現！			
ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易			
左右切替式			
ビットはマグネット付き			