



品番：EA564AH-138

品名：T27[Hexlobe]トルーパー(ラチェット式・電工型)



販売価格	855円(税抜)／941円(税込)			
カタログ価格	855円(税抜)／941円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/22 05:34現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	0530ページ			



仕様

メーカー	ESCOオリジナル	ビット全長	125mm
ビット	T27	ラチェットハンドル	95mm
差込六角対辺	1/4"		
ギア部は高強度、高性能の為に本締めが可能 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可			
ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません			
山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現！			
ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易			
左右切替式			
ビットはマグネット付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.