品番: EA564AK-1

品名:ドライバーハンドル(ラチェット式・電工型)



| 販売価格 | 1,990円(税抜)/ 2,189円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 1,990円(税抜)/2,189円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2025/12/08 00:11現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | | |
| カタログページ | 0544ページ | | | | |









仕様

| メーカー | アネックスツール (Anex) | 型番 | 397-H |
|--------|-----------------|-------|-------|
| 差込六角対辺 | 1/4" | ギア数 | 72歯 |
| 送り角 | 5° | 最大トルク | 25N·m |
| 全長 | 95mm | 重量 | 96g |
| 材質 | PP·TPE·合金鋼 | | |

強力本締め・軽い早回しラチェット機構

堅牢な機構で強力な本締めも可能

指先で回しやすい早回しハンドル

片手でスイッチの切替OK(正転・逆転・固定)

切替誤作動を防ぐ狭いスイッチ範囲 (コンパクトな窓設計)

ビットのガタツキが少ない深い差し込み

左右切替式

RoHS2適合品

※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.