

品番：EA564AK-32

品名：3本組 [+ -]絶縁ドライバーセット(差替式)



販売価格	5,280円(税抜) / 5,808円(税込)		
カタログ価格	5,280円(税抜) / 5,808円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/03 11:03現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0221ページ		



#### 仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	※ESCOオリジナルセット品
用途	電気・通信設備のメンテナンス作業に	入組み点数	4
<セット内容>	・ラチェットドライバー ・絶縁ビット×1本 ・絶縁両頭ビット×2本	ラチェットドライバー	対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上 ※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です 最大トルク:25N・m ギア数:72(送り角5°) ハンドル長:95mm 左右切替式
[+]絶縁ビット	サイズ:#3 全長:150mm 軸径:φ6mm 1000V絶縁	[+-]絶縁両頭ビット	サイズ:(+)#1×(-)5mm・(+)#2×(-)6mm 全長:98mm 1000V絶縁

#### 【ラチェットドライバー特徴】

- ・軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能
- ・指先で回しやすい早回しハンドル
- ・片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)
- ・切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)
- ・ビットのガタツキが少ない深い差し込み

#### 【[+]絶縁ビット特徴】

- ・マグネット付き
- ・狭い箇所に便利なスリム先端
- ・軸カバーで先端サイズがわかります

- ・電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ
- ・電動ドライバー7.2V以下推奨
- ・軸カバーで先端サイズがわかります

【[+]絶縁ビット特徴】

- ・マグネット付き
- ・電動ドライバー7.2V以下推奨
- ・端子台の狭い箇所のネジ締めに便利なスリム設計

先端部をスリム化した事で狭い箇所にも便利。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.