

品番：EA564AL-3

品名：T7-T30 [Hexlobe]トルクドライバー-セット(ラチェット式)



販売価格	2,630円(税抜) / 2,893円(税込)		
カタログ価格	2,630円(税抜) / 2,893円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2025/05/14 09:46現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0540ページ		



すぐに使えるドライバーハンドル&ビットのオリジナルセット!樹脂ケース付で持ち運びラクラク!

仕様

メーカー	ESCOオリジナル	入組み点数	10
<セット内容>	T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30ビット全長		65mm
ラチェットハンドル	95mm	差込六角対応	1/4"

【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】

- ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
- 手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!
- 山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!
- ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易
- ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能

樹脂ケース付き

代替品

	品番 EA564AL-8 コメント 同 125mmビット
--	---------------------------------

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.