

品番：EA564KJ-101

品名：#1x#2 [+]ドライバ-(差替・手元六角付)

	販売価格	1,300円(税抜)／1,430円(税込)		
	カタログ価格	1,300円(税抜)／1,430円(税込)		
	在庫数	最新在庫：1（2024/05/06 02:30現在）		
	商品入数	1	販売単位	St
カタログページ		0554ページ		

※必ず両手で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。

●エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。

プラスドライバー ねじ対応表

プラスドライバー ねじ規格	ねじの呼び
1番(φ1)	2.0mm以下
2番(φ2)	3〜5mmまで
3番(φ3)	6.5〜7.5mmまで
4番(φ4)	7.5mm以上

※規格に準拠するもの。ねじは4番までのねじを使用。
（ただしプラスねじの規格に準拠しないねじは使用できません。）
この表は目安であり、必ずしもねじの規格に準拠しているとは限りません。

※先にマグネットが付いており、ねじが落ちにくくなっています。

仕様

メーカー	ESCOオリジナル	サイズ	(+)#1×(+)#2
ドライバーハンドル	122mm	セット時全長	約142mm
ビット全長	65mm	六角シャンク	1/4"
手元六角付(対辺12mm)			
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。			
エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。			
ビットは先端マグネット付			