

品番 : EA572HP-38

品名 : $\phi 38 \times 186\text{mm}$ アジャストカッパーバー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,100円(税抜)／13,310円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,100円(税抜)／13,310円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/12 04:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0112ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------------|---|-------|--------|
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | COA-38 |
| 用途 | ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組み立て調節、旋盤の芯出しに | 先端径 | 38mm |
| 全長 | 186mm | 重量 | 1.7kg |
| 材質 | 銅 | ヘッド硬度 | HB 80° |
| 八角形のツバ付で転がりを防止します。 | | | |
| 治具や金型の取付調節、研磨のレベル出し、旋盤の芯出しに | | | |
| ヘッドは取り替え出来ます | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.