

品番 : EA573CD-10A

品名 : 10x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,780円(税抜) / 1,958円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,780円(税抜) / 1,958円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/03/25 08:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0554ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB212.10 |
| サイズ(mm) | 10 | 軸長(mm) | 125 |
| レンチハンドルの内側の長さ(mm) | 125 | レンチキーの内側の長さ(mm) | 36 |
| 質量(g) | 105 | 適合キャップスクリュー | M12 |
| 適合セットスクリュー | M18~20 | | |

ボールポイント付

エッジは軽く隅取りしており、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。

ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。

エッジは軽く隅取りしており、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。

レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

硬度はHRC59と大変高く、しかも強靱に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。

精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

