

品番 : EA573KG-10

品名 : T10x 80mm [Hexlobe]ドライバー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 645円(税抜)／710円(税込) | | |
| カタログ価格 | 645円(税抜)／710円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/02/24 08:15現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0527ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|----------------|----|----------------------------------|
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 6300-T10 |
| サイズ | T10 | 軸長 | 80mm |
| 軸径 | 4mm | 材質 | 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル:PP・TPE |
| 重量 | 58g | | |

トルクの伝達率が高いヘクスロープ(6つの溝)ネジ用ドライバー

ハンドルは四角に近い断面形状で力が掛けやすい形状

いじり止め付きネジにも対応(穴ありタイプ)

高精度ブラックポイント仕上げ

RoHS2適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.