

品番 : EA573KG-25

品名 : T25x100mm [Hexlobe]ドライバー



販売価格	720円(税抜)／792円(税込)		
カタログ価格	720円(税抜)／792円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/24 08:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0527ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール(Anex)	型番	6300-T25
サイズ	T25	軸長	100mm
軸径	5mm	材質	刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル:PP・TPE
重量	84g		

トルクの伝達率が高いヘクスロープ(6つの溝)ネジ用ドライバー

ハンドルは四角に近い断面形状で力が掛けやすい形状

いじり止め付きネジにも対応(穴ありタイプ)

高精度ブラックポイント仕上げ

RoHS2適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.