

品番 : EA573MG-10A

品名 : T10x 70mm [Bore Torx]ドライバー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,800円(税抜) / 1,980円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,800円(税抜) / 1,980円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/01 02:21現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|      |                |  |                  |
|------|----------------|--|------------------|
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番                                       | PB 38400.10-70 B |
| サイズ  | T10            | 軸径                                       | 3.5mm            |
| 軸長   | 70mm           | 全長                                       | 174mm            |
| 重量   | 54g            | 適はいじり止め付きトルクスキャップスクリュー/<br>トルクスキャップスクリュー | M3               |

#### イジリ止付

精密な刃先がねじに最適にフィットします。

【3層構造(3Kコンポジット)のハイテク素材】  
内側(コア):力をしっかり受け止める硬い素材(リサイクル素材)  
中間:内側のコアと外側の層を結合する素材  
外側(表面):手に吸い付くような滑りにくい柔らかい素材

バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。

最適化されたハンドル形状により、最大限のパワー伝達と圧倒的な高トルクを実現

油や水で濡れた手で握っても滑りにくく、安全で正確に作業ができます。

化学的耐性や機械的強度があり、過酷な現場での使用に耐えます。

グリップの端(お尻の部分)に、ドライバーの先端形状とサイズを表示

ねじの形状・サイズを素早く識別可能です。

【SwissGrip Evoの特長】

- ・従来の丸形グリップから、わずかに三角形に近い(トライアングル形状)に改良
- ・グリップ形状により、握ったときに手のひらにしっかりフィットします。
- ・ネジを回すためのトルク伝達率が従来品より約25%も向上しています。
- ・少ない力で、より確実にネジを締める・緩めることができます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.