

品番：EA574AB-2

品名：10x120mm センターポンチ(超硬ポイント付)



販売価格	3,510円(税抜) / 3,861円(税込)		
カタログ価格	3,510円(税抜) / 3,861円(税込)		
在庫数	最新在庫: 36 (2026/05/02 08:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0569ページ		



#### 仕様

メーカー	PBSWISSTOOLS	型番	PB712.2
全長	120mm	八角対辺	10mm
先端径	3.6mm	重量	65g
硬度	58-60HRC	材質	特殊鋼

超硬ポイント付き

ワークの正確かつ確実なポンチ打ち、産業用、工場用または家庭用

ドリルのピンポイントの位置決め、確実なセンター穴あけ

正確に研磨済みの先端、高い硬度、最高の耐摩耗性

鍛造処理済み打撃ヘッド、規格仕様に従って破片形成を防止

八角棒鋼製、確実な操作のために

バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます

ニッケルクロムメッキ加工

ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.