

品番：EA575B-22

品名：1.8kgx305mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)



販売価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
カタログ価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/06/26 01:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0110ページ		



ハンドルを重ね打ちしても壊れないスチール芯入り

仕様

頭重量(kg)	1.8	全重量	2.45kg
頭径(mm)	65	頭長	130mm
全長(mm)	355	ハンドル長	305mm

グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。

鍛造46HRCヘッド

安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。

厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。

ゴムクリップ付

ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。
周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。

ハンドルを重ね打ちしても壊れないスチール芯入り

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

