

品番：EA575B-49

品名：6.4kg/914mm 大ハンマー(スチール芯入り)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 49,800円(税抜) / 54,780円(税込) | | |
| カタログ価格 | 49,800円(税抜) / 54,780円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/04 11:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0110ページ | | |



ハンドルを重ね打ちしても壊れないスチール芯入り

仕様

| | | | |
|---|-------|--------|-----|
| 頭重量(kg) | 6.3 | 全重量 | 9kg |
| 頭径(mm) | 70 | 全長(mm) | 920 |
| ハンドル長 | 830mm | | |
| 鍛造46HRCヘッド | | | |
| ゴムクリップ付 | | | |
| グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。 | | | |
| 厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 | | | |
| 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 | | | |
| ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。 周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。 | | | |
| ハンドルを重ね打ちしても壊れないスチール芯入り | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

