品番: EA575BJ-32

品名: 3.6kg/590mm 杭打ちハンマー



販売価格	8,010円(税抜)/8,811円(税込)					
カタログ価 格	8,010円(税抜)/8,811円(税込)					
在庫数	最新在庫: 3 (2025/08/04 07:41現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0109ページ2592ページ					













仕様

メーカー	オーエッチ工業	型番	KP-8
用途	防獣フェンスの杭打ちなど	呼称	#8
全長	590mm	頭寸法(mm)対辺	59
頭寸法(mm)長さ	145	頭重量	3.6kg
パイプ柄内径	φ26mm	ヘッド硬度	HRC44~50°
全重量	4.0kg	材質	頭:S53C、 柄:アルミ
使用温度	-20~50℃		

パイプ柄に杭を差し込むことで、安全・確実な杭打ちが可能です。

パイプ柄に杭を差込、起こして垂直に仮打ちしてから、勢いよく打ち込むだけです。

すべての面で打てます。

自然な体勢で打ち込める。

株式会社エスコ