


品番：EA575BJ-32

品名：3.6kg/590mm 杭打ちハンマー



販売価格	8,000円(税抜) / 8,800円(税込)		
カタログ価格	8,000円(税抜) / 8,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/02 01:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0110ページ2529ページ		



#### 仕様

メーカー	オーエッチ工業	型番	KP-8
用途	防獣フェンスの杭打ちなど	呼称	#8
全長	590mm	頭寸法(mm)対辺	59
頭寸法(mm)長さ	145	頭重量	3.6kg
パイプ柄内径	φ26mm	ヘッド硬度	HRC44~50°
全重量	4.0kg	材質	頭:S53C、 柄:アルミ
使用温度	-20~50°C		

パイプ柄に杭を差し込むことで、安全・確実な杭打ちが可能です。

パイプ柄に杭を差し込、起こして垂直に仮打ちしてから、勢いよく打ち込むだけです。

すべての面で打てます。

自然な体勢で打ち込める。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

