

品番 : EA575WC-4

品名 : 590g/285mm 電工ハンマー(13・17mmソケット付)



販売価格	5,300円(税抜) / 5,830円(税込)		
カタログ価格	5,300円(税抜) / 5,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 18:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0230ページ		



#### 仕様

全重量(g)	590	頭サイズ(mm)	φ 25
頭部長	107mm	全長(mm)	285 (ソケット引出し時:295mm)
材質	ヘッド部:炭素鋼(S45C) パイプ:スチール ソケット:Cr-V グリップ:TPR 落下防止金具:炭素鋼(1008)		

13・17mm切替式ソケット付でレースウェイD1・D2と吊りバンドM8(電路支持金具)取り付けに幅広く対応

貫通式で全ネジボルトの深さを気にせず作業できます。

ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状

握りやすいソフトグリップ

セーフティーループの接続リング付

#### 代替品

	品番 EA575YE コメント 仕様ご確認下さい。
--	------------------------------



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.